


Garant**HM-fräs, AlCrN, Ø e8 DC: 6 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	201307 6
GTIN	4045197930118
Artikelklass	11X

Beskrivning**Utförande:**

Dimensioner liknande **DIN 6527**.

Förbättrad beläggning för universalanvändning i stål och gjutgods.

Invändig: nej

Tolerans nom.-Ø: e8

Tandantal Z: 2

Spiralvinkel: 30 grad

Matningsriktning: horisontell, sned och vertikal

Skaft: DIN 6535 HE med h6

Tandantal Z: 2

Skärlängd L_c : 13 mm

Utkragningslängd L_1 inkl. friställning: 21 mm

Friställningsdiameter D_1 : 5,8 mm

totallängd L: 57 mm

Skaftdiameter D_s : 6 mm

Teknisk beskrivning

Friställningsdiameter D_1	5,8 mm
Skaftdiameter D_s	6 mm
Tolerans nom.-Ø	e8
Spiralvinkel	30 grad
totallängd L	57 mm
Skaftform	HB

Utkragningslängd L_1 inkl. friställning	21 mm
Matning f_z för spårfräsning i stål $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,04 mm
Skär- $\varnothing D_c$	6 mm
Tandantal Z	2
Skärlängd L_c	13 mm
Matningsriktning	horisontell, sned och vertikal
Skaft	DIN 6535 HE med h6
Hörnfاسبredd vid 45°	0,1 mm
Matning f_z för valsfräsning i stål $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,05 mm
Hörnfاسبinkel	45 grad
Beläggning	AlCrN
Skärmaterial	VHM
Norm	DIN 6527
Typ	N
Ingreppsbredd a_e vid fräsoperation	fullspår sågdjup $1 \times D$
Ingreppsbredd a_e vid fräsoperation	$0,3 \times D$ vid valsfräsning
Invändig	nej
Färgring	Utan
Produktslag	Pinnfräsar