

**Garant****Maskingängtappar för bottenhål, TiN, MF: M18X0,5****Beställningsdata**

Ordernummer	130015 M18X0,5
GTIN	4062406019303
Artikelklass	10N

**Beskrivning****OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 2 st

Specialtillverkning – inget återköp

**Teknisk beskrivning**

Antal spånspår	3
Skärmaterial	HSS E
Kärnhåls-Ø	17,5 mm
Norm	DIN 376
Skaftfyrkant □	11 mm
Toleransklass	ISO 1 4H
Toleransklass	ISO 1X 4HX
Toleransklass	ISO 2 6H
Toleransklass	ISO 2X 6HX
Toleransklass	6H +0,05
Toleransklass	6H +0,20
Toleransklass	ISO 3 6G
Toleransklass	ISO 3X 6GX

Toleransklass	7H
Toleransklass	7HX
Toleransklass	7G
Toleransklass	7GX
Toleransklass	6H +0,10
Gäng-Ø	18 mm
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	14 mm
Gängdjup	45 mm
Gängstigning	0,5 mm
Antal skär Z	3
totallängd L	125 mm
Gängtyp	MF
gänga	M18×0,5
Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2×D vid bottenhål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp