

Garant
GARANT Diabolo HM-mikrofräs, TiAlN, Ø DC × L1: 0,6X6mm

Beställningsdata

Ordernummer	201631 0,6X6
GTIN	4045197932617
Artikelklass	11X

Beskrivning
Utförande:
GARANT Diabolo:

Speciell geometri, beläggning och hårdmetall **avsedd för hårdbearbetning i högkapacitetsområdet**. Även lämplig för **bearbetning av elektrolytkoppar**. Dubbelt avbackad, tvåfas skålslipning för hårdbearbetning med hög precision.

Avsättningsvinkel $\alpha = 16^\circ$.

Toleranser:

· **Förborrningsdiameter: $D_1 = 0 / -0,01$ mm.**

OBS!:

Vid ökande utkragning hos verktyget ska a_p reducering tillämpas!

Värden för:

helspår: $a_p = 0,05 \times D \times a_{p \text{ korr}}$

Kantning: $a_p = 0,1 \times D \times a_{p \text{ korr}}$

För beräkning av matningshastigheten vf bör du använda det faktiskt använda (oftast det högsta) maskinvarvtalet! t.ex. $vf = 18000 [1/\text{min}] \times fz [\text{mm}/Z] \times z$

Teknisk beskrivning

Tandantal Z	2
Matning f_z för spårfräsning i stål < 65 HRC	0,008 mm
Skärhastighet v_c i stål < 65 HRC	45 m/min
Skärlängd L_c	0,9 mm
Korrigeringsfaktor $a_{p \text{ korr}}$	0,5
Friställningsdiameter D_1	0,58 mm

totallängd L	45 mm
Skaftdiameter D _s	4 mm
Tolerans nom.-Ø	0 / -0,005
Skaft	DIN 6535 HA med h5
Matningsriktning	horisontell, sned och vertikal
Matning f _z för valsfräsning i stål < 65 HRC	0,012 mm
Utkragningslängd L ₁ inkl. friställning	6 mm
Skär-Ø D _c	0,6 mm
Spiralvinkel	25 grad
Hörnfasvinkel	90 grad
Serie	Diabolo
Beläggning	TiAlN
Skärmaterial	VHM
Norm	Verkstadsnorm
Typ	H
Ingreppsbredd a _e vid fräsoperation	fullspår sågdjup 1×D
Ingreppsbredd a _e vid fräsoperation	0,1×D vid valsfräsning
Invändig	nej
Färgring	röd
Produktslag	Hörnfräs

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Stål < 750 N/mm ²	mindre lämplig	200 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	mindre lämplig	200 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	lämplig	190 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig	170 m/min	P
Stål < 50 HRC	lämplig	120 m/min	H
Stål < 55 HRC	lämplig	100 m/min	H

Stål < 60 HRC	lämplig	72 m/min	H
Stål < 65 HRC	lämplig	55 m/min	H
Stål < 67 HRC	lämplig	50 m/min	H
Stål < 70 HRC	lämplig	45 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	lämplig	80 m/min	M
CuZn	mindre lämplig	140 m/min	N
vått maximal	mindre lämplig		
vått minimal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		
Luft	lämplig		