

**Garant****Maskingängtappar för bottenhål, TiN, MF: M2X0,35****Beställningsdata**

Ordernummer	130015 M2X0,35
GTIN	4062406018290
Artikelklass	10N

**Beskrivning****OBS!:**

Leveranstid: 91 dagar

Minsta orderkvantitet: 25 st

Specialtillverkning – inget återköp

**Teknisk beskrivning**

Skärmaterial	HSS E
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	2,8 mm
Norm	DIN 371
Gängdjup	5 mm
Toleransklass	ISO 1 4H
Toleransklass	ISO 1X 4HX
Toleransklass	ISO 2 6H
Toleransklass	ISO 2X 6HX
Toleransklass	6H +0,05
Toleransklass	6H +0,20
Toleransklass	ISO 3 6G
Toleransklass	ISO 3X 6GX
Toleransklass	7H

Toleransklass	7HX
Toleransklass	7G
Toleransklass	7GX
Toleransklass	6H +0,10
Gängstigning	0,35 mm
totallängd L	45 mm
Skafftyrkant □	2,1 mm
Antal spånspår	3
Antal skär Z	3
Gäng-Ø	2 mm
Kärnhåls-Ø	1,65 mm
Gängtyp	MF
gänga	M2×0,35
Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2×D vid bottenhål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp