

**HOLEX****Spalthålpunch med kullager, dynans Ø (hål-Ø): 15,2mm****Beställningsdata**

Ordernummer	834160 15,2
GTIN	2050001756442
Artikelklass	86C

**Beskrivning****Utförande:**

Bestående av punch, dyna och tryckskruv.

**Med** kullager och **spaltdyna** som klipper det utstansade skrotet i tre delar. Därmed kan avfallsmaterialet utan problem hällas ut ur punchen.

**Användningsdata:**

För stansning av många olika material, t.ex. stålplåt, rostfri stålplåt, aluminiumplåt, kopparplåt etc. Särskilt för användning på svåråtkomliga ställen (t.ex. stora plåtar, ställverk, fördelardosor, elskåp, diskhoar, karosserier etc.). Inte lämplig för rörbearbetning. Tryckskraven och matrisen måste ovillkorligen fettas in vid arbetet.

**Manövrering:**

a) med hjälp av **skruvnyckel**.

b) med hjälp av **handhydraulik** nr 834655 storlek 1.

c) med hjälp av **hydraulhandpump** nr 834700. **Från Ø 50 rekommenderar vi att**

**hydraulhandpump används.**

**Material:**

Specialverktygsstål, brunerat.

**OBS!:**

- **Vid manövrering med hydraulutrustning ska tryckskraven bytas mot dragbult nr 834070 (specialtillbehör).**
- **Storlek 32 och 35 för håltagning i rostfria diskbankar för infästning av 1/2 tum diskbankbatterier.**

**Teknisk beskrivning**

för rostfri stålplåt beroende på hållfasthet upp till	1 mm
förradad hål-Ø	9 mm
tryckskruvens nyckelvidd	13 mm
dynans Ø (hål-Ø)	15,2 mm
för materialtjocklek (plåt St 37)	1,5 mm
tryckskruv	M8x1x35
för pansarrörgänga enligt DIN 40430	Pg9
Produktslag	Håltagningsverktyg

## Tillbehör

Lös tryckskruv för rund hålpunch Gäng-Ø / Längd 8/35 mm	834040 8/35
---	-------------