



## Bordsvagnar med 2 lastplan, Typ: 4840



### Beställningsdata

Ordernummer	919870 4840
GTIN	4017976348407
Artikelklass	96F

### Beskrivning

#### Utförande:

Svetsad stålkonstruktion, **oljetäta tråg**.

2 fasta och 2 svängbara hjul (med broms), TPE-däck och rullagrade nav. Det övre **oljetäta tråget** har **150 mm** hög kant.

#### Norm:

**EN 1757-3**

#### Lackering:

Briljantblå RAL 5007, **pulverbelagd**.

#### OBS!:

Hyllställerna levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.

### Teknisk beskrivning

Typ	4840
Material hjul	TPE
antal svängbara hjul med broms	2
antal fasta hjul utan broms	2
Bredd	1021 mm

undre lastplanets höjd	207 mm
övre lastplanets höjd	829 mm
lastplanens bredd	850 mm
maximal bärförmåga	400 kg
vikt	42 kg
Ø hjul	160 mm
höjd	880 mm
övre lastplanets bärförmåga	200 kg
Norm	EN 1757-3
lastplanets djup	500 mm
Djup	500 mm
Produktslag	Bordsvagn