



Hopfällbar vagn, Typ: KW11



Beställningsdata

Ordernummer	919810 KW11
GTIN	4017976011547
Artikelklass	96F

Beskrivning

Utförande:

Ram av stålrör med uppfällbar skjutbygel, 2 fasta och 2 svängbara hjul (med broms). Lastplan av träfiberskiva. TPE-däck och rullagrade nav.

Norm:

EN 1757-3

Lackering:

Briljantblå RAL 5007, **pulverbelagd.**

OBS!:

Hyllställen levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.

Teknisk beskrivning

vikt	24 kg
höjd hopfälld	315 mm
antal svängbara hjul med broms	2
antal fasta hjul utan broms	2
bredd hopfälld	995 mm

lastplanets höjd	230 mm
Ø hjul	160 mm
maximal bärförmåga	250 kg
djup hopfäll	620 mm
Typ	KW11
lastplanens bredd	900 mm
Material hjul	TPE
Norm	EN 1757-3
lastplanets djup	600 mm
Produktslag	Hopfällbar vagn