

Garant**Maskingängtappar för bottenhål, TiN, MF: M33X2****Beställningsdata**

Ordernummer	130015 M33X2
GTIN	4062406020538
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Antal spånspår	4
Toleransklass	ISO 1 4H
Toleransklass	ISO 1X 4HX
Toleransklass	ISO 2 6H
Toleransklass	ISO 2X 6HX
Toleransklass	6H +0,05
Toleransklass	6H +0,20
Toleransklass	ISO 3 6G
Toleransklass	ISO 3X 6GX
Toleransklass	7H
Toleransklass	7HX
Toleransklass	7G
Toleransklass	7GX

Toleransklass	6H +0,10
Kärnhåls-Ø	31 mm
Skaftfyrkant □	20 mm
Antal skär Z	4
Gäng-Ø	33 mm
Gängstigning	2 mm
Norm	DIN 376
Skärmaterial	HSS E
totallängd L	180 mm
Skaftdiameter D _s	25 mm
Gängdjup	82,5 mm
Gängtyp	MF
gänga	33
Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2xD vid bottenhål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp