



Laddbar LED-pennficklampa, Typ: MAGPEN3



Beställningsdata

Ordernummer	081517 MAGPEN3
GTIN	5708997351161
Artikelklass	08C

Beskrivning

Utförande:

Batteridrivnen LED-arbetsbelysning med ljusstarka LED-lampor och utfällbara, vridbara upphängningskrokar och stark hållarmagnet. Steglös dimmer.

Ljusstark LED **batteridrivnen** universallampa med huvudbelysning på sidan och spotlight på lamphuvudet. Med inbyggd magnet och fickklämma.

Funktion:

IP20: Skydd mot inträngande främmande föremål med större diameter än 12 mm, men beröring bör undvikas, därutöver inget skydd mot vatten.

leveransinnehåll:

Inklusive USB-- laddkabel.

Teknisk beskrivning

tillverkarens beteckning	MAG PEN3
Batterispänning	3,7 V
brinntid	2 - 20 h
ATEX-zon	ingen

ljusflöde	15 - 150 lm
vikt	98 g
batterikapacitet	0,75 Ah
IP-skyddsklass	IP 20
Antal ingående batterier	1
totallängd	174 mm
Batterityp	Litiumjon
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Produktslag	Ficklampa

Tillbehör

USB-laddare Typ CABLE	081512 CABLE
-----------------------	--------------