



Behållarvagn med 5 lastplan, Typ: 5393



Beställningsdata

Ordernummer	919882 5393
GTIN	4017976019178
Artikelklass	96F

Beskrivning

Utförande:

Vinkelstålskonstruktion med rörskjuthandtag. Gavelväggar, 1 längsgående vägg och tak täckt med trådnät 40×40×4 mm, helt svetsade. Drivregellås med vridarm och cylinderlås. 1 fast och 4 lösa hyllor av trämaterials-kivor med ytdekor av bok. Inläggshyllorna är justerbara i 100-mm-raster. Den nedersta inläggshyllan inte justerbar. 2 fasta och 2 svängbara hjul (med broms), TPE-däck och rullgrade nav. Centralt TOTALSTOP-bromssystem på svängbara hjul.

Norm:

EN 1757-3

Lackering:

Briljantblå RAL 5007, **pulverbelagd.**

Teknisk beskrivning

lastplanens bredd	1200 mm
bärförmåga totalt	750 kg
höjd lastplan 2	582 mm
Material hyllplan	Sandwichskivor med ytdekor av bok.

antal svängbara hjul med broms	2
höjd	1792 mm
Bredd	1370 mm
höjd lastplan 1	292 mm
höjd lastplan 5	1482 mm
Material hjul	TPE
bärförmåga per hyllplan	90 kg
Skjuthandtag	ja
höjd lastplan 3	882 mm
Norm	EN 1757-3
vikt	175 kg
Ø hjul	200 mm
Typ	5393
höjd lastplan 4	1182 mm
antal fasta hjul utan broms	2
Djup	845 mm
lastplanets djup	780 mm
Höjdinställning i raster	100
Produktslag	Behållarvagn