



Bordsvagnar med 2 lastplan, Typ: 4820



Beställningsdata

Ordernummer	919870 4820
GTIN	4017976048208
Artikelklass	96F

Beskrivning

Utförande:

Svetsad stålkonstruktion, **oljetäta tråg**.

2 fasta och 2 svängbara hjul (med broms), TPE-däck och rullagrade nav. **Oljetäta tråg med 40 mm** hög kant.

Norm:

EN 1757-3

Lackering:

Briljantblå RAL 5007, **pulverbelagd**.

OBS!:

Hyllställerna levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.

Teknisk beskrivning

antal svängbara hjul med broms	2
Typ	4820
antal fasta hjul utan broms	2
Material hjul	TPE
maximal bärförmåga	400 kg

Bredd	1021 mm
höjd	870 mm
undre lastplanets höjd	207 mm
övre lastplanets bärförmåga	200 kg
vikt	36 kg
lastplanens bredd	850 mm
Ø hjul	160 mm
övre lastplanets höjd	829 mm
Norm	EN 1757-3
lastplanets djup	500 mm
Djup	500 mm
Produktslag	Bordsvagn