

Garant**GARANT Power Q högmatningsfräs, Cylindriskt skaft, Ø D / Antal skäreppor Z:
16/2mm****Beställningsdata**

Ordernummer	212803 16/2
GTIN	4045197938268
Artikelklass	210

Beskrivning**Reservdel:**

Vändskärsskruvar, sats nr 219799 1 (8IP; 1,2 Nm).

OBS!:

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 1,2** används med klinga nr **674252 strl. 8IP**.

Teknisk beskrivning

Rampningslängd L för α_{\max}	6,13 mm
Rampningsvinkel α_{\max}	3,73 grad
Antal skär Z	2
Skaftdiameter D_s h6	16 mm
Invändig	ja
spiralfräsning $\varnothing D_{\min}$	24 mm
Skär- $\varnothing D_c$	16 mm
$\varnothing D_3$	8 mm
spiralfräsning $\varnothing D_{\max}$	30 mm
totallängd L_{tot}	150 mm
Utkragningslängd L_1	70 mm
Passande vändskär	XOM.060310

spiralfräsning a_p	0,3 mm
Serie	Power Q
Inställningsvinkel κ	15 grad
Skaftutförande	Cylindriskt skaft
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Bearbetningsstrategi	HPC
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Kopierfräs

Tillbehör

Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP	674252 8IP
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 1,2 Nm	211750 1,2