

**Garant****GARANT Power Q högmatningsfräs, weldon-skaft, Ø D / Antal skäreppor Z:  
28/2mm****Beställningsdata**

Ordernummer	212807 28/2
GTIN	4045197939036
Artikelklass	210

**Beskrivning****Reservdel:**

Vändskärsskruvar, sats nr 219799 2 (10IP; 2,2 Nm).

**OBS!:**GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 2,2** används med klinga nr **674252 strl. 10IP**.**Teknisk beskrivning**

Skär-Ø $D_c$	28 mm
spiralfräsnings $a_p$	1 mm
totallängd $L_{tot}$	95 mm
spiralfräsnings Ø $D_{min}$	44 mm
Rampningslängd L för $\alpha_{max}$	13,43 mm
Invändig	ja
Ø $D_3$	16 mm
spiralfräsnings Ø $D_{max}$	54 mm
Rampningsvinkel $\alpha_{max}$	2,56 grad
Skaftdiameter $D_s$ h6	25 mm

Utkragningslängd $L_1$	39 mm
Passande vändskär	XDM.090416
Antal skär Z	2
Serie	Power Q
Inställningsvinkel $\kappa$	16 grad
Skaftutförande	weldon-skaft
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Ramping
Bearbetningsstrategi	HPC
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Kopierfräs

## Tillbehör

Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 2,2 Nm	211750 2,2
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 10IP	674252 10IP