

**Garant****GARANT Power Q högmatningsfräs, med gänga, Ø D / Antal skäreppgar Z:  
20/3mm****Beställningsdata**

Ordernummer	212804 20/3
GTIN	4045197939005
Artikelklass	210

**Beskrivning****Reservdel:**

Vändskärsskruvar, sats nr 219799 1 (8IP; 1,2 Nm).

**OBS!:**

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 1,2** används med klinga nr **674252 strl. 8IP**.  
Vid användning av förlängare, arbeta alltid med invändig kylning.

**Teknisk beskrivning**

Rampningslängd L för $\alpha_{\max}$	10,13 mm
Rampningsvinkel $\alpha_{\max}$	2,26 grad
Fästgंगा M	M10
totallängd $L_{\text{tot}}$	28 mm
Invändig	ja
spiralfräsnings $\varnothing D_{\min}$	32 mm
$\varnothing D_1$ h6	10,5 mm
Passande vändskär	XOM.060310
Skär- $\varnothing D_c$	20 mm
$\varnothing D_3$	12 mm

Ø D <sub>2</sub>	18 mm
spiralfräsnings a <sub>p</sub>	0,3 mm
Antal skär Z	3
spiralfräsnings Ø D <sub>max</sub>	38 mm
Serie	Power Q
Skaftutförande	med gänga
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Cirkulärfäsnings
Fräsanvändning	Ramping
Bearbetningsstrategi	HPC
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Kopierfräs

## Tillbehör

Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 1,2 Nm	211750 1,2
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP	674252 8IP
Skruvsats för vändskär 10 delar Typ 1	219799 1