

Garant**GARANT Power Q högmatningsfräs, med gänga, Ø D / Antal skäreppor Z:
22/3mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 212804 22/3 |
| GTIN | 4045197939012 |
| Artikelklass | 210 |

Beskrivning**Reservdel:**

Vändskärsskruvar, sats nr 219799 1 (8IP; 1,2 Nm).

OBS!:

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 1,2** används med klinga nr **674252 strl. 8IP**.
Vid användning av förlängare, arbeta alltid med invändig kylning.

Teknisk beskrivning

| | |
|-------------------------------------|----------|
| Skär-Ø D_c | 22 mm |
| Antal skär Z | 3 |
| spiralfräsnings a_p | 0,3 mm |
| totallängd L_{tot} | 28 mm |
| Rampningslängd L för α_{max} | 12,13 mm |
| Ø D_1 h6 | 10,5 mm |
| Ø D_2 | 18 mm |
| spiralfräsnings Ø D_{min} | 36 mm |
| Fästgंगा M | M10 |
| Invändig | ja |

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Ø D ₃ | 14 mm |
| spiralfräsning Ø D _{max} | 42 mm |
| Rampningsvinkel α _{max} | 1,89 grad |
| Passande vändskär | XOM.060310 |
| Serie | Power Q |
| Skaftutförande | med gänga |
| Fräsanvändning | Ramping |
| Fräsanvändning | Cirkulärfräsning |
| Fräsanvändning | Ramping |
| Bearbetningsstrategi | HPC |
| Verktygsbyte | PowerCard |
| Produktslag | Kopierfräs |

Tillbehör

| | |
|--|------------|
| Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 1,2 Nm | 211750 1,2 |
| Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP | 674252 8IP |
| Skruvsats för vändskär 10 delar Typ 1 | 219799 1 |