

Garant
**GARANT Power Q högmatningsfräs, weldon-skaft, Ø D / Antal skäreppgar Z:
32/3mm**

Beställningsdata

Ordernummer	212807 32/3
GTIN	4045197939050
Artikelklass	210

Beskrivning
Reservdel:

Vändskärsskruvar, sats nr 219799 2 (10IP; 2,2 Nm).

OBS!:

 GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 2,2** används med klinga nr **674252 strl. 10IP**.

Teknisk beskrivning

Antal skär Z	3
spiralfräsnings a_p	1 mm
Skär-Ø D_c	32 mm
Utkragningslängd L_1	40 mm
Rampningslängd L för α_{max}	17,43 mm
Invändig	ja
Passande vändskär	XDM.090416
Rampningsvinkel α_{max}	1,97 grad
spiralfräsnings Ø D_{max}	62 mm
spiralfräsnings Ø D_{min}	52 mm
Ø D_3	20 mm

Skaftdiameter D_s h6	32 mm
totallängd L_{tot}	100 mm
Serie	Power Q
Inställningsvinkel κ	16 grad
Skaftutförande	weldon-skaft
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Ramping
Bearbetningsstrategi	HPC
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Kopierfräs

Tillbehör

Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 2,2 Nm	211750 2,2
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 10IP	674252 10IP