

Garant**GARANT Power Q högmatningsfräs, med gänga, Ø D / Antal skäreppgar Z:
30/3mm****Beställningsdata**

Ordernummer	212809 30/3
GTIN	4045197939166
Artikelklass	210

Beskrivning**Reservdel:**

Vändskärsskruvar, sats nr 219799 2 (10IP; 2,2 Nm).

OBS!:GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 2,2** används med klinga nr **674252 strl. 10IP**.
Vid användning av förlängare, arbeta alltid med invändig kylning.**Teknisk beskrivning**

Ø D ₂	29 mm
Rampningsvinkel α _{max}	2,23 grad
Invändig	ja
Rampningslängd L för α _{max}	15,43 mm
Antal skär Z	3
Ø D ₁ h6	17 mm
Passande vändskär	XDM.090416
spiralfräsning a _p	1 mm
totallängd L _{tot}	47 mm
spiralfräsning Ø D _{max}	58 mm

Ø D ₃	18 mm
Skär-Ø D _c	30 mm
spiralfräsning Ø D _{min}	48 mm
Fästgंगा M	M16
Serie	Power Q
Skaftutförande	med gänga
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Bearbetningsstrategi	HPC
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Kopierfräs

Tillbehör

Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 2,2 Nm	211750 2,2
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 10IP	674252 10IP