

Garant**GARANT Power Q högmatningsfräs, med gänga, Ø D / Antal skäreppgar Z:
40/4mm****Beställningsdata**

Ordernummer	212809 40/4
GTIN	4045197939197
Artikelklass	210

Beskrivning**Reservdel:**

Vändskärsskruvar, sats nr 219799 2 (10IP; 2,2 Nm).

OBS!:

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 2,2** används med klinga nr **674252 strl. 10IP**.
Vid användning av förlängare, arbeta alltid med invändig kylning.

Teknisk beskrivning

Passande vändskär	XDM.090416
totallängd L_{tot}	47 mm
spiralfräsning a_p	1 mm
Skär-Ø D_c	40 mm
spiralfräsning Ø D_{max}	78 mm
Ø D_2	29 mm
Invändig	ja
Rampningslängd L för α_{max}	25,43 mm
Rampningsvinkel α_{max}	1,35 grad

Fästgänga M	M16
Ø D ₃	28 mm
Ø D ₁ h6	17 mm
Antal skär Z	4
spiralfräsning Ø D _{min}	68 mm
Serie	Power Q
Skaftutförande	med gänga
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Bearbetningsstrategi	HPC
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Kopierfräs

Tillbehör

Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 10IP	674252 10IP
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 2,2 Nm	211750 2,2