

Garant**GARANT Power Q högmatningsfräs, Cylindriskt skaft, Ø D / Antal skäreppor Z:
30/3mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 212808 30/3 |
| GTIN | 4045197939104 |
| Artikelklass | 210 |

Beskrivning**Reservdel:**

Vändskärsskruvar, sats nr 219799 2 (10IP; 2,2 Nm).

OBS!:

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 2,2** används med klinga nr **674252 strl. 10IP**.

Teknisk beskrivning

| | |
|---------------------------------|------------|
| Rampningsvinkel α_{\max} | 2,23 grad |
| Skär-Ø D_c | 30 mm |
| Skaftdiameter D_s h6 | 32 mm |
| totallängd L_{tot} | 200 mm |
| spiralfräsning a_p | 1 mm |
| spiralfräsning Ø D_{\min} | 48 mm |
| Passande vändskär | XDM.090416 |
| spiralfräsning Ø D_{\max} | 58 mm |
| Ø D_3 | 18 mm |
| Utkragningslängd L_1 | 120 mm |
| Antal skär Z | 3 |
| Invändig | ja |

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Rampningslängd L för α_{\max} | 15,43 mm |
| Serie | Power Q |
| Inställningsvinkel κ | 16 grad |
| Skaftutförande | Cylindriskt skaft |
| Fräsanvändning | Cirkulärfräsning |
| Fräsanvändning | Ramping |
| Fräsanvändning | Ramping |
| Bearbetningsstrategi | HPC |
| Verktygsbyte | PowerCard |
| Produktslag | Kopierfräs |

Tillbehör

| | |
|---|-------------|
| Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 10IP | 674252 10IP |
| Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 2,2 Nm | 211750 2,2 |