

Garant
**GARANT Power Q högmatningsfräs, weldon-skaft, Ø D / Antal skäreppor Z:
30/2mm**

Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 212813 30/2 |
| GTIN | 4045197939227 |
| Artikelklass | 210 |

Beskrivning
Reservdel:

Vändskärsskruvar, sats nr 219812 (15IP; 5,0 Nm).

OBS!:

 GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 5,0** används med klinga nr **674252 strl. 15IP**.

Teknisk beskrivning

| | |
|-------------------------------------|------------|
| Skär-Ø D_c | 30 mm |
| Utkragningslängd L_1 | 40 mm |
| Skaftdiameter D_s h6 | 32 mm |
| Passande vändskär | XDM.120516 |
| spiralfräsning Ø D_{min} | 44 mm |
| spiralfräsning a_p | 1,5 mm |
| Antal skär Z | 2 |
| Invändig | ja |
| Rampningslängd L för α_{max} | 10,34 mm |
| Rampningsvinkel α_{max} | 4,42 grad |
| totallängd L_{tot} | 100 mm |
| spiralfräsning Ø D_{max} | 58 mm |

| | |
|----------------------|------------------|
| Ø D ₃ | 14 mm |
| Serie | Power Q |
| Inställningsvinkel κ | 11 grad |
| Skaftutförande | weldon-skaft |
| Fräsanvändning | Cirkulärfräsning |
| Fräsanvändning | Ramping |
| Fräsanvändning | Ramping |
| Bearbetningsstrategi | HPC |
| Verktygsbyte | PowerCard |
| Produktslag | Kopierfräs |

Tillbehör

| | |
|---|-------------|
| Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 5,0 Nm | 211750 5,0 |
| Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP | 674252 15IP |