

**Garant****GARANT Power Q högmatningsfräs, med hål, Ø D / Antal skäreppar Z:  
50/3mm**

## Beställningsdata

Ordernummer	212817 50/3
GTIN	4045197939340
Artikelklass	210

## Beskrivning

**Reservdel:**

Vändskärsskruvar, sats nr 219812 (15IP; 5,0 Nm).

**OBS!:**GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 5,0** används med klinga nr **674252 strl. 15IP**.

## Teknisk beskrivning

FästhålsØ	22 mm
Invändig	ja
spiralfräsning Ø D <sub>min</sub>	84 mm
Passande vändskär	XDM.120516
Skär-Ø D <sub>c</sub>	50 mm
spiralfräsning a <sub>p</sub>	1,5 mm
Antal skär Z	3

spiralfräsning $\varnothing D_{\max}$	98 mm
totallängd $L_{\text{tot}}$	40 mm
Rampningslängd $L$ för $\alpha_{\max}$	30,34 mm
$\varnothing D_3$	34 mm
Rampningsvinkel $\alpha_{\max}$	1,51 grad
Serie	Power Q
Inställningsvinkel $\kappa$	11 grad
Fz Helix	0,8
Skaftutförande	med hål
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Ramping
Bearbetningsstrategi	HPC
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Kopierfräs

## Tillbehör

Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 5,0 Nm	211750 5,0
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP