

Garant**GARANT Power Q högmatningsfräs, med hål, Ø D / Antal skäreppar Z:
63/5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	212817 63/5
GTIN	4045197939388
Artikelklass	210

Beskrivning**Reservdel:**

Vändskärsskruvar, sats nr 219812 (15IP; 5,0 Nm).

OBS!:

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 5,0** används med klinga nr **674252 strl. 15IP**.

Teknisk beskrivning

Rampningsvinkel α_{\max}	1,06 grad
Ø D ₃	47 mm
Antal skär Z	5
spiralfräsning a _p	1,5 mm
FästhålsØ	27 mm
Passande vändskär	XDM.120516
totallängd L _{tot}	50 mm

Skär- \varnothing D_c	63 mm
spiralfräsning \varnothing D_{min}	110 mm
Rampningslängd L för α_{max}	43,34 mm
spiralfräsning \varnothing D_{max}	124 mm
Invändig	ja
Serie	Power Q
Inställningsvinkel κ	11 grad
Fz Helix	0,8
Skaftutförande	med hål
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Ramping
Bearbetningsstrategi	HPC
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Kopierfräs

Tillbehör

Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 5,0 Nm	211750 5,0
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP