

Garant**GARANT Power Q högmatningsfräs, Cylindriskt skaft, Ø D / Antal skäreppgar Z:
40/3mm****Beställningsdata**

Ordernummer	212814 40/3
GTIN	4045197939296
Artikelklass	210

Beskrivning**Reservdel:**

Vändskärsskruvar, sats nr 219812 (15IP; 5,0 Nm).

OBS!:

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 5,0** används med klinga nr **674252 strl. 15IP**.

Teknisk beskrivning

Rampningsvinkel α_{\max}	2,25 grad
spiralfräsning $\varnothing D_{\min}$	64 mm
Passande vändskär	XDM.120516
$\varnothing D_3$	24 mm
Utkragningslängd L_1	50 mm
Skaftdiameter D_s h6	32 mm
Skär- $\varnothing D_c$	40 mm
Rampningslängd L för α_{\max}	20,34 mm
spiralfräsning $\varnothing D_{\max}$	78 mm
Antal skär Z	3
Invändig	ja
totallängd L_{tot}	250 mm

spiralfräsning a_p	1,5 mm
Serie	Power Q
Inställningsvinkel κ	11 grad
Skaftutförande	Cylindriskt skaft
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Ramping
Bearbetningsstrategi	HPC
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Kopierfräs

Tillbehör

Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 5,0 Nm	211750 5,0
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP