

Garant**GARANT Power Q högmatningsfräs, Cylindriskt skaft, Ø D / Antal skäreggar Z:
30/2mm****Beställningsdata**

Ordernummer	212814 30/2
GTIN	4045197939265
Artikelklass	210

Beskrivning**Reservdel:**

Vändskärsskruvar, sats nr 219812 (15IP; 5,0 Nm).

OBS!:

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 5,0** används med klinga nr **674252 strl. 15IP**.

Teknisk beskrivning

spiralfräsning Ø D _{min}	44 mm
Rampningsvinkel α _{max}	4,42 grad
Passande vändskär	XDM.120516
Ø D ₃	14 mm
Utkragningslängd L ₁	120 mm
Antal skär Z	2
totallängd L _{tot}	200 mm
Invändig	ja
Skär-Ø D _c	30 mm
Skaftdiameter D _s h6	32 mm
Rampningslängd L för α _{max}	10,34 mm
spiralfräsning a _p	1,5 mm

spiralfräsning $\varnothing D_{\max}$	58 mm
Serie	Power Q
Inställningsvinkel κ	11 grad
Skaftutförande	Cylindriskt skaft
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Ramping
Bearbetningsstrategi	HPC
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Kopierfräs

Tillbehör

Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 5,0 Nm	211750 5,0
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP