

Garant**GARANT Power Q högmatningsfräs, med gänga, Ø D / Antal skäreppor Z:
35/2mm****Beställningsdata**

Ordernummer	212816 35/2
GTIN	4045197939326
Artikelklass	210

Beskrivning**Reservdel:**

Vändskärsskruvar, sats nr 219812 (15IP; 5,0 Nm).

OBS!:

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 5,0** används med klinga nr **674252 strl. 15IP**.

Vid användning av förlängare, arbeta alltid med invändig kylning.

Teknisk beskrivning

Skär-Ø D _c	35 mm
totallängd L _{tot}	47 mm
spiralfräsning Ø D _{min}	54 mm
spiralfräsning Ø D _{max}	68 mm
Invändig	ja
Rampningsvinkel α _{max}	2,99 grad
Ø D ₃	19 mm
Ø D ₁ h ₆	17 mm
Passande vändskär	XDM.120516

Rampningslängd L för α_{\max}	15,34 mm
Antal skär Z	2
Fästgänga M	M16
spiralfräsnings a_p	1,5 mm
Ø D ₂	29 mm
Serie	Power Q
Skafutförande	med gänga
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Bearbetningsstrategi	HPC
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Kopierfräs

Tillbehör

Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 5,0 Nm	211750 5,0
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP