

Garant**APMX 16..12 TR, HB735, Typ: UNI**

Beställningsdata

Ordernummer	215762 UNI
GTIN	4045197938954
Artikelklass	21A

Beskrivning

OBS!:

Riktvärden för användning gäller för fräsar nr 215705 till 215717, $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{p \max} = 7$ mm.

Teknisk beskrivning

Typ	UNI
ISO-kod vändskär	APMX 16..12 TR
Sort	HB735
Skärmaterial	VHM
plattans tjocklek	5,76 mm
Produktslag	Vändskär för fräsning

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
--	------------	-------	---------

Stål < 500 N/mm ²	lämplig	270 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	205 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	170 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	lämplig	150 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig	125 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	175 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	lämplig	150 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	mindre lämplig	50 m/min	S
GG(G)	mindre lämplig	140 m/min	K
vått maximal	lämplig		
torrt	lämplig		