

Garant**GARANT Power Tang 90° - tangentiell-höghkapacitetshörnfräs liten delning, weldon-skaft, Ø D / Antal skäreggar Z: 16/2mm****Beställningsdata**

Ordernummer	215954 16/2
GTIN	4045197939869
Artikelklass	210

Beskrivning**Utförande:**

Maximal stabilitet tack vare tangentiellt ställda vändskär.

Höga matningsvärden för maximal spånavverkning per tidsenhet tack vare optimal vändskärsstabilitet i skärkraftsriktningen.

OBS!:

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 1,2** används med klinga nr **674252 strl. 8 IP**.

Teknisk beskrivning

Utkragningslängd L_1	25 mm
Passande vändskär	LO.U0904..
Skär-Ø D_c	16 mm
Skaftdiameter D_s h6	16 mm
maximalt sågdjup $a_{p\ max}$	8 mm
totallängd L_{tot}	78 mm
Skruvsats förvändskär	219868 1 (8IP; 1,2 Nm)
Antal skär Z	2
Serie	Power Tang
Skaftutförande	weldon-skaft

Inställningsvinkel κ	90 grad
Fräsanvändning	Hörnfräsning
Skärdelning	Oregelbunden
Invändig	ja
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Hörnfräs

Tillbehör

Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 1,2 Nm	211750 1,2
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP	674252 8IP