

Garant**GARANT Power Tang 90° - tangentiell-höghkapacitetshörnfräs stor delning, Cylindriskt skaft, Ø D / Antal skärejgar Z: 20/2mm****Beställningsdata**

Ordernummer	215952 20/2
GTIN	4045197939838
Artikelklass	210

Beskrivning**Utförande:**

Maximal stabilitet tack vare tangentiellt ställda vändskär.

Höga matningsvärden för maximal spånavverkning per tidsenhet tack vare optimal vändskärsstabilitet i skärkraftsriktningen.

OBS!:

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 1,2** används med klinga nr **674252 strl. 8 IP**.

Teknisk beskrivning

totallängd L_{tot}	160 mm
Passande vändskär	LO.U0904..
Utkragningslängd L_1	30 mm
Skaftdiameter D_s h6	20 mm
Antal skär Z	2
Skär-Ø D_c	20 mm
Skruvsats för vändskär	219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
maximalt sågdjup $a_{p,max}$	8 mm
Serie	Power Tang
Skaftutförande	Cylindriskt skaft
Inställningsvinkel κ	90 grad

Fräsanvändning	Hörnfräsning
Skärledning	Oregelbunden
Invändig	ja
Verktogsbyte	PowerCard
Produktslag	Hörnfräs

Tillbehör

Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 1,2 Nm	211750 1,2
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP	674252 8IP