

**Garant****GARANT Power Tang 90° - tangentiell-hökapacitetshörnfräs liten delning, med gänga, Ø D / Antal skäreggar Z: 20/3mm****Beställningsdata**

Ordernummer	215962 20/3
GTIN	4045197939982
Artikelklass	210

**Beskrivning****Utförande:**

Maximal stabilitet tack vare tangentiellt ställda vändskär.

Höga matningsvärden för maximal spånavverkning per tidsenhet tack vare optimal vändskärsstabilitet i skärkraftsriktningen.

**OBS!:**

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 1,2** används med klinga nr **674252 strl. 8 IP**.

**Teknisk beskrivning**

Skrivsats förvändskär	219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
totallängd $L_{tot}$	28 mm
Passande vändskär	LO.U0904..
Fästgंगा M	M10
Antal skär Z	3
Skär-Ø $D_c$	20 mm
Ø $D_2$	18,5 mm
Ø $D_1$ h6	10,5 mm
maximalt sågdjup $a_{p max}$	8 mm

Serie	Power Tang
Skaftutförande	med gänga
Inställningsvinkel κ	90 grad
Fräsanvändning	Hörnfräsning
Skärdelning	Oregelbunden
Invändig	ja
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Hörnfräs

---

## Tillbehör

Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 1,2 Nm	211750 1,2
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP	674252 8IP