

HOLEX®
SNMX 120408, HUX25, Radie: 1 mm

Beställningsdata

Ordernummer	251399 1
GTIN	4045197940346
Artikelklass	29W

Beskrivning
Passar till :

Skärhållare PSSN. Exempelvis skärhållare nr 251102; 251103; 251112; 251113.

OBS!:

 Vid användning av vändskär med radien ≥ 3 mm måste vändskärsfickan modifieras.

Sort: HUX25

 Skärdjup a_p : 1 - 4 mm

 Matning f : 0,1 - 0,2 mm/v

 Skärhastighet v_c primär användning: 50 - 120 m/min

 Skärhastighet v_c sekundär användning: 30 - 80 m/min

Teknisk beskrivning

Skärdjup a_p	1 - 4 mm
Skärhastighet v_c sekundär användning	30 - 80 m/min
Skärhastighet v_c primär användning	50 - 120 m/min
Skärförhållande	kontinuerligt
Skärmaterial	HM

Sekundär användning	M
Sort	HUX25
Primäranvändning	P
Matning f	0,1 - 0,2 mm/v
Serie	eco-skärhållare
Serie	QuickTurn skärhållare
Serie	Skärhållare
ISO-kod vändskär	SNMX 120408
Produktnamnsattribut	HUX25