

Spånbehållare med perforerat plåtmellangolv, Trågvoly: 300l



Beställningsdata

Ordernummer	919930 300
GTIN	2050001936745
Artikelklass	94B

Beskrivning

Utförande:

Den olje- och vattentäta behållaren har en **fastskruvad perforerad plåt över hela botten** samt en 1 tums avtappningskran. Den lämpar sig därmed **speciellt för uppsamling och avskiljning av vätskor och fasta ämnen.**

Behållaren med dess 3 mm godstjocklek kan tippas bekvämt från trucksätet med hjälp av linsystemet.

Bottenramen har inkörningsfickor för truckens gaffeltänder.

Säkring mot oavsiktlig avglidning, trågplåt med kantprofil runt om.

Lackering:

Kan fås med **lackering** i ljusblå RAL 5012, gulorange RAL 2000, eldröd RAL 3000, resedagrön RAL 6011, musgrå RAL 7005.

Teknisk beskrivning

oljetätt svetsat	ja
Gaffelfickor mått D	60 mm
Längd	1440 mm
Utrustning av perforerad plåt	perforerat plåtmellangolv

Tippkanternas höjd	395 mm
avstånd, gaffelfickor B	10 mm
Invändig inkörningsmått höjd	60 mm
Linsystem	ja
Tippmekanism	Linsystem
Trågvolyt	300 l
med gaffelfickor	ja
Invändig inkörningsmått bredd	200 mm
Tappkran utförande	Tappkran utan sil
Bredd	680 mm
vikt	112 kg
höjd	580 mm
Gaffelfickor mått A	200 mm
lyftförmåga	750 kg
Färgval	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Produktslag	Tippbehållare

Tillbehör

Hjulsats till spån- och tippbehållare, polyamid, 4 delar
Bärförmåga / hjul 450 kg

919970 450