

**Tipptråg RAL 5007 med avtappningskran, Trågvoly: 600l****Beställningsdata**

Ordernummer	919920 600
GTIN	4017976147031
Artikelklass	96D

**Beskrivning****Utförande:**

Oljetätt svetsat tråg med tippbar lagring.

Dubbla kanter upptill på tråget.

Underrede med inbyggda gaffelfickor, fotsteg och tippspärr.

2 fasta och 2 svängbara hjul (med broms) med TPE-däck och rullgrade nav.

TOTALSTOP - centralbromssystem enligt EN 1757-3 på de svängbara hjulen som standard.

**Förklaringstext:**

Tappkran

med sil för separering av vätska och fast material.

Tippningsförloppet startas manuellt.

För tömning med gaffeltruck eller videntung belastning rekommenderar vi entippbehållare.

**Norm:**

**EN 1757-3**

**Lackering:**

Briljantblå RAL 5007, pulverbelagd.

**Teknisk beskrivning**

Invändig inkörningsmått bredd	194 mm
Bredd	855 mm

lådåått höjd	735 mm
antal hjul	4
Material hjul	TPE
Längd	1458 mm
Invändig inkörningsmåått höjd	72 mm
Tippmekanism	manuell
lådåått längd	1321 mm
tippkanternas höjd med rullar	843 mm
lyftförmååa	750 kg
höjd	1099 mm
Linsystem	nej
antal svängbara hjul med broms	2
oljetåått svetsat	ja
avstånd, gaffelfickor B	327 mm
Tappkran utförande	tappkran med sil
vikt	95 kg
lådåått bredd	794 mm
Tippsäkring	ja
Ø hjul	200 mm
Gaffelfickor måått D	72 mm
Gaffelfickor måått C	727 mm
antal fasta hjul utan broms	2
Gaffelfickor måått A	194 mm
Trååvolym	600 l
med gaffelfickor	ja
Fåårg	briljantblå RAL 5007
Norm	EN 1757-3
Produkåslag	Tippbehåållare

