

Spån-behållarvagn med perforerad plåtinsats, Trågvoly m: 250l



Beställningsdata

Ordernummer	919935 250
GTIN	2050001936776
Artikelklass	94B

Beskrivning

Utförande:

Den **olja- och vattentäta behållaren** är lämplig för **tömning på marknivå** och är försedd med en perforerad plåtinsats samt en avtappingskran.

Behållaren har gaffelinkörsfickor och säkringar mot oavsiktlig glidning och vältning. Inklusive 2 massiva gummihjul och 1 svängbart hjul med broms.

Lackering:

Kan fås med **lackering** i ljusblå RAL 5012, gulorange RAL 2000, eldröd RAL 3000, resedagrön RAL 6011, musgrå RAL 7005.

Teknisk beskrivning

antal svängbara hjul med broms	1
antal hjul	3
Gaffelfickor mått D	55 mm
lyftförmåga	300 kg
oljetätt svetsat	ja
med gaffelfickor	ja
Utrustning av perforerad plåt	perforerad plåtinsats
Bredd	820 mm

Invändig inkörningsmått höjd	55 mm
Trågvolum	250 l
Invändig inkörningsmått bredd	170 mm
Material hjul	Helgummi
Längd	1115 mm
Tömning på marknivå	ja
höjd	990 mm
Tappkran utförande	Tappkran utan sil
vikt	77 kg
avstånd, gaffelfickor B	465 mm
Gaffelfickor mått A	170 mm
tippkanternas höjd med rullar	680 mm
antal fasta hjul utan broms	2
invändig bredd	540 mm
Färgval	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Produktslag	Tippbehållare