

**Garant****Maskingängtappar för bottenhål, TiN, MF: M9X1,25****Beställningsdata**

Ordernummer	130015 M9X1,25
GTIN	4062406018719
Artikelklass	10N

**Beskrivning****OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 3 st

Specialtillverkning – inget återköp

**Teknisk beskrivning**

Toleransklass	ISO 1 4H
Toleransklass	ISO 1X 4HX
Toleransklass	ISO 2 6H
Toleransklass	ISO 2X 6HX
Toleransklass	6H +0,05
Toleransklass	6H +0,20
Toleransklass	ISO 3 6G
Toleransklass	ISO 3X 6GX
Toleransklass	7H
Toleransklass	7HX
Toleransklass	7G
Toleransklass	7GX
Toleransklass	6H +0,10

Skärmaterial	HSS E
Gängstigning	1,25 mm
Antal skär Z	3
Kärnhåls-Ø	7,75 mm
Skafftyrkant □	7 mm
Norm	DIN 371
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	9 mm
totallängd L	90 mm
Antal spånspar	3
Gäng-Ø	9 mm
Gängdjup	22,5 mm
Gängtyp	MF
gänga	M9×1,25
Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2×D vid bottenhål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp