



Tipptråg RAL 7035 med avtappningskran, Trågvoly: 600l



Beställningsdata

Ordernummer	919922 600
GTIN	4017976847030
Artikelklass	96D

Beskrivning

Utförande:

Oljetätt svetsat tråg med tippbar lagring.

Dubbla kanter upptill på tråget.

Underrede med inbyggda gaffelfickor, fotsteg och tippspärr.

2 fasta och 2 svängbara hjul (med broms) med TPE-däck och rullgrade nav.

TOTALSTOP - centralbromssystem enligt EN 1757-3 på de svängbara hjulen som standard.

Förklaringstext:

Tappkran

med sil för separering av vätska och fast material.

Tippningsförloppet startas manuellt.

För tömning med gaffeltruck eller viding belastning rekommenderar vi entippbehållare.

Norm:

EN 1757-3

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035 **pulverbelagd.**

Teknisk beskrivning

oljetätt svetsat	ja
lyftförmåga	750 kg

Trågvoly m	600 l
Längd	1458 mm
Invändig inkörningsmått höjd	72 mm
avstånd, gaffelfickor B	327 mm
Tippsäkring	ja
antal fasta hjul utan broms	2
Gaffelfickor mått A	194 mm
Invändig inkörningsmått bredd	194 mm
antal svängbara hjul med broms	2
Gaffelfickor mått C	727 mm
Material hjul	TPE
antal hjul	4
Tappkran utförande	tappkran med sil
Bredd	855 mm
låd mått höjd	735 mm
med gaffelfickor	ja
höjd	1099 mm
låd mått längd	1321 mm
Ø hjul	200 mm
låd mått bredd	794 mm
tippkanternas höjd med rullar	843 mm
Gaffelfickor mått D	72 mm
Tippmekanism	manuell
Linsystem	nej
vikt	95 kg
Färg	ljusgrå RAL 7035
Norm	EN 1757-3
Produktslag	Tippbehållare

