

Garant**Maskingängtappar för bottenhål, TiN, MF: M8X0,35****Beställningsdata**

Ordernummer	130015 M8X0,35
GTIN	4062406018627
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 3 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

totallängd L	90 mm
Toleransklass	ISO 1 4H
Toleransklass	ISO 1X 4HX
Toleransklass	ISO 2 6H
Toleransklass	ISO 2X 6HX
Toleransklass	6H +0,05
Toleransklass	6H +0,20
Toleransklass	ISO 3 6G
Toleransklass	ISO 3X 6GX
Toleransklass	7H
Toleransklass	7HX
Toleransklass	7G
Toleransklass	7GX

Toleransklass	6H +0,10
Antal spånspår	3
Skaftdiameter D _s	8 mm
Gäng-Ø	8 mm
Antal skär Z	3
Skaftfyrkant □	6,2 mm
Norm	DIN 371
Skärmaterial	HSS E
Kärnhåls-Ø	7,65 mm
Gängstigning	0,35 mm
Gängdjup	20 mm
Gängtyp	MF
gänga	M8×0,35
Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2×D vid bottenhål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp