

Tippbehållare med avrullningssystem, lackerad, Trågvolum: 600l



Beställningsdata

Ordernummer	919950 600
GTIN	2050001937407
Artikelklass	94B

Beskrivning

Utförande:

Tippbehållare **ör fasta ämnen** med väl avvägd lasttyngdpunkt. Tippning kan ske på godtycklig höjd med ett linsystem.

Trågplåten har kantprofil runt om och en stabil bottenram med gaffelfickor. En säkring förhindrar oavsiktlig avglidning och vältning.

Inkörningsfickornas invändiga mått A×D = 200×80 mm.

Lackering:

Kan fås med **lackering** i ljusblå RAL 5012, gulorange RAL 2000, eldröd RAL 3000, resedagrön RAL 6011, musgrå RAL 7005.

Teknisk beskrivning

Bredd	1070 mm
vikt	131 kg
höjd	835 mm
Trågvolum	600 l
avstånd, gaffelfickor B	600 mm

med vajer	ja
lyftförmåga	1000 kg
Användningsområde	för fasta material
Tipp säkring	ja
Längd	1260 mm
Tippkanternas höjd	740 mm
Färgval	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Produktslag	Tippbehållare

Tillbehör

Hjulsats till spån- och tippbehållare, polyamid, 4 delar
Bärförmåga / hjul 450 kg

919970 450