

Garant**Invändig skärhållare stål, Höger, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 10/07mm****Beställningsdata**

Ordernummer	261346 10/07
GTIN	4045197941459
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

totallängd L	100 mm
Minimiförbörningshåldiameter D_{min}	12,5 mm
Halsbredd L_4	7,5 mm
Mittförskjutning L_3	7 mm
ISO-kod hållare	A10H SVLCR/L07
Passande vändskär	VC.. 0702..
Spännhöjd L_2	9 mm
Huvudängd L_1	22 mm
Skrivsats förvändskär	269028 27
Inställningsvinkel κ	95 grad
Vändskärsstorlek	7 mm
Effektivt djup T	5 mm
Skaftdiameter D_s	10 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Invändig	ja

Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång

Tillbehör

Momentmejslarmed skala, D 6,3-bitsfäste maximalt vridmoment 200 cNm	659905 200
Bits för Torx®, 1/4 tum C 6,3, med torsionszon Torx®-profil TX6	675155 TX6
Momentskruvdragaremed skala, D 6,3-bitsfäste maximalt vridmoment 200 cNm	659956 200