

Garant**VC.T 070204, Sort: HB7025-1**

Beställningsdata

Ordernummer	261362 HB7025-1
GTIN	4045197941350
Artikelklass	211

Teknisk beskrivning

Skärhastighet v_c primär användning	80 - 190 m/min
Hörnradie	0,4 mm
Skärmaterial	VHM
spån-brytare	SF
Matning f	0,03 - 0,2 mm/v
Sort	HB7025-1
Skärdjup a_p	0,05 - 0,4 mm
Primäranvändning	P
Skärförhållande	snitt intermittent
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
ISO-kod vändskär	VCMT 070204

Antal byten/skär	2
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning