

**Garant****WNMG 080408, Sort: HB730-1**

## Beställningsdata

Ordernummer	252070 HB730-1
GTIN	4045197941428
Artikelklass	21G

## Teknisk beskrivning

Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Primäranvändning	UNI
Skärhastighet $v_c$ primär användning	35 - 230 m/min
spån-brytare	XUM
Matning f	0,2 - 0,6 mm/v
Sort	HB730-1
Skärmaterial	VHM
Skärförhållande	snitt intermittent
Skärdjup $a_p$	0,5 - 4,5 mm
Hörnradie	0,8 mm
Beläggning	Nano-PVD
ISO-kod vändskär	WNMG 080408

Antal byten/skär	6
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning