

Garant**Vänstergänga Maskingängtapp för bottenhål, TiN, MF: M11X0,5****Beställningsdata**

Ordernummer	130016 M11X0,5
GTIN	4062406022389
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 2 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Gängstigning	0,5 mm
Toleransklass	ISO 1 4H
Toleransklass	ISO 1X 4HX
Toleransklass	ISO 2 6H
Toleransklass	ISO 2X 6HX
Toleransklass	6H +0,05
Toleransklass	6H +0,20
Toleransklass	ISO 3 6G
Toleransklass	ISO 3X 6GX
Toleransklass	7H
Toleransklass	7HX
Toleransklass	7G
Toleransklass	7GX

Toleransklass	6H +0,10
Antal spånspår	3
Skafftyrkant □	7 mm
Gäng-Ø	11 mm
Antal skär Z	3
Norm	DIN 376
Kärnhåls-Ø	10,5 mm
Skärmaterial	HSS E
totallängd L	110 mm
Skaftdiameter D _s	9 mm
Gängdjup	27,5 mm
Gängtyp	MF-LH
gänga	M11×0,5
Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2×D vid bottenhål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp