

Garant
Invändig skärhållare stål, Höger, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 16/07mm

Beställningsdata

Ordernummer	261346 16/07
GTIN	4045197941473
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Inställningsvinkel κ	95 grad
Minimiförbörningshåldiameter D_{min}	19,5 mm
Passande vändskär	VC.. 0702..
Huvudängd L_1	36 mm
Spännhöjd L_2	15 mm
Vändskärsstorlek	7 mm
totallängd L	150 mm
ISO-kod hållare	A16M SVLCR/L07
Halsbredd L_4	14,5 mm
Skruvsats förvändskär	269028 27
Mittförskjutning L_3	11 mm
Effektivt djup T	5 mm
Skaftdiameter D_s	16 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Invändig	ja

Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång

Tillbehör

Momentmejslarmed skala, D 6,3-bitsfäste maximalt vridmoment 200 cNm	659905 200
Bits för Torx®, 1/4 tum C 6,3, med torsionszon Torx®-profil TX6	675155 TX6
Momentskruvdragaremed skala, D 6,3-bitsfäste maximalt vridmoment 200 cNm	659956 200