

**Garant****DC.T 11T304, Sort: HB730-1**

### Beställningsdata

Ordernummer	260462 HB730-1
GTIN	4045197941435
Artikelklass	21G

### Teknisk beskrivning

Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Hörnradie	0,4 mm
Skärmaterial	VHM
Sort	HB730-1
Matning f	0,15 - 0,35 mm/v
Primäranvändning	UNI
Skärdjup $a_p$	0,4 - 3,3 mm
spån-brytare	XUM
Skärförhållande	snitt intermittent
Skärhastighet $v_c$ primär användning	35 - 230 m/min
Beläggning	Nano-PVD

ISO-kod vändskär	DCMT 11T304
Antal byten/skär	2
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning