

**Garant****Invändig skärhållare stål, Vänster, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 12/07mm****Beställningsdata**

Ordernummer	261353 12/07
GTIN	4045197941572
Artikelklass	21T

**Teknisk beskrivning**

Minimiförbörningshåldiameter $D_{min}$	15,5 mm
totallängd L	125 mm
Inställningsvinkel $\kappa$	72,5 grad
Skruvsats förvändskär	269028 27
Passande vändskär	VC.. 0702..
Vändskärsstorlek	7 mm
Mittförskjutning $L_3$	9 mm
Halsbredd $L_4$	9 mm
ISO-kod hållare	A12K SVVCR/L07
Spännhöjd $L_2$	11 mm
Huvudängd $L_1$	28 mm
Effektivt djup T	6 mm
Skaftdiameter $D_s$	12 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Vänster
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Invändig	ja

Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång

---

## Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX6	674248 TX6
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 200 cNm	659957 200