

Garant**Invändig skärhållare stål, Vänster, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 10/07mm****Beställningsdata**

Ordernummer	261347 10/07
GTIN	4045197941497
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

totalängd L	100 mm
ISO-kod hållare	A10H SVLCR/L07
Halsbredd L ₄	7,5 mm
Mittförskjutning L ₃	7 mm
Passande vändskär	VC.. 0702..
Vändskärsstorlek	7 mm
Spännhöjd L ₂	9 mm
Huvudängd L ₁	22 mm
Minimiförbörningshåldiameter D _{min}	12,5 mm
Skrivsats för vändskär	269028 27
Inställningsvinkel κ	95 grad

Effektivt djup T	5 mm
Skaftdiameter D _s	10 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Vänster
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång

Tillbehör

Momentmejslarmed skala, D 6,3-bitsfäste maximalt vridmoment 200 cNm	659905 200
8 mm klinga med magnetmed 1/4 tum bitsfäste totallängd 50 mm	659874 50
Momentskruvdragaremed skala, D 6,3-bitsfäste maximalt vridmoment 200 cNm	659956 200