

Garant**Invändig skärhållare stål, Höger, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 10/07mm****Beställningsdata**

Ordernummer	261338 10/07
GTIN	4045197941268
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Minimiförborrningshåldiameter D_{min}	13 mm
ISO-kod hållare	A10K SVJCR/L07
Mittförskjutning L_3	1,5 mm
Spännhöjd L_2	9 mm
Huvudängd L_1	18 mm
totallängd L	125 mm
Passande vändskär	VC.. 0702..
Halsbredd L_4	6,3 mm
Vändskärsstorlek	7 mm
Inställningsvinkel κ	142 grad
Skruvsats förvändskär	269028 27
Skaftdiameter D_s	10 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt

Produktslag

Borrstång

Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX6

674248 TX6

Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 200 cNm

659957 200