

Garant**Maskingängtappar för bottenhål, TiN, MF: M6X0,35****Beställningsdata**

Ordernummer	130015 M6X0,35
GTIN	4062406018542
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 3 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Skafftyrkant <input type="checkbox"/>	4,9 mm
Kärnhåls-Ø	5,65 mm
Toleransklass	ISO 1 4H
Toleransklass	ISO 1X 4HX
Toleransklass	ISO 2 6H
Toleransklass	ISO 2X 6HX
Toleransklass	6H +0,05
Toleransklass	6H +0,20
Toleransklass	ISO 3 6G
Toleransklass	ISO 3X 6GX
Toleransklass	7H
Toleransklass	7HX
Toleransklass	7G

Toleransklass	7GX
Toleransklass	6H +0,10
Gängstigning	0,35 mm
Skärmaterial	HSS E
Gängdjup	15 mm
Antal skär Z	3
Skaftdiameter D _s	6 mm
totallängd L	80 mm
Gäng-Ø	6 mm
Norm	DIN 371
Antal spånspår	3
Gängtyp	MF
gänga	M6×0,35
Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2×D vid bottenhål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp