

**Garant****Invändig skärhållare stål, Vänster, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 12/07mm****Beställningsdata**

Ordernummer	261347 12/07
GTIN	4045197941503
Artikelklass	21T

**Teknisk beskrivning**

Skrivsats förvändskär	269028 27
Minimiförbörningshåldiameter $D_{min}$	15,5 mm
Vändskärsstorlek	7 mm
Halsbredd $L_4$	9 mm
Passande vändskär	VC.. 0702..
Mittförskjutning $L_3$	9 mm
Huvudängd $L_1$	28 mm
totalängd $L$	125 mm
Spännhöjd $L_2$	11 mm
ISO-kod hållare	A12K SVLCR/L07
Inställningsvinkel $\kappa$	95 grad

Effektivt djup T	6 mm
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	12 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Vänster
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång

---

## Tillbehör

Bits för Torx®, 1/4 tum C 6,3, med torsionszon Torx®-profil TX6	675155 TX6
Momentmejslarmed skala, D 6,3-bitsfäste maximalt vridmoment 200 cNm	659905 200
Momentskruvdragaremed skala, D 6,3-bitsfäste maximalt vridmoment 200 cNm	659956 200