

**Garant****Invändig skärhållare stål, Vänster, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 10/07mm****Beställningsdata**

Ordernummer	261339 10/07
GTIN	4045197941299
Artikelklass	21T

**Teknisk beskrivning**

Mittförskjutning $L_3$	1,5 mm
Minimiförborrningshåldiameter $D_{min}$	13 mm
Spännhöjd $L_2$	9 mm
ISO-kod hållare	A10K SVJCR/L07
Huvudängd $L_1$	18 mm
Inställningsvinkel $\kappa$	142 grad
totallängd $L$	125 mm
Halsbredd $L_4$	6,3 mm
Passande vändskär	VC.. 0702..
Skruvsats för vändskär	269028 27
Vändskärsstorlek	7 mm
Skaftdiameter $D_s$	10 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Vänster
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt

Produktslag

Borrstång

---

**Tillbehör**

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX6

674248 TX6

Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 200 cNm

659957 200