

Garant**VCMT 070202, Sort: HB7025-1**

Beställningsdata

Ordernummer	261360 HB7025-1
GTIN	4045197941336
Artikelklass	211

Teknisk beskrivning

Hörnradie	0,2 mm
Primäranvändning	P
Skärförhållande	snitt intermittent
Sort	HB7025-1
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Matning f	0,03 - 0,2 mm/v
Skärdjup a_p	0,05 - 0,4 mm
Skärhastighet v_c primär användning	80 - 190 m/min
Skärmaterial	VHM
spån-brytare	SF
ISO-kod vändskär	VCMT 070202

Antal byten/skär	2
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning